

PHILIPS

Sviečka a kvapka

LED

4,3 W – 40 W

E14

Teplá biela



8718699763152



Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme lustrových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

Navrhnuté pre pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Typ skla: Priehľadná
- Povrchová úprava žiarovky: Priehľadné
- Materiál žiarovky: Sklo

Rozmery žiarovky

- Výška: 8,2 cm
- Šírka: 4,5 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: sklo

Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000 h
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 109 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718699763152
- EOC: 871869976315200
- Názov produktu: LED classic 40W P45 E14 WW CL ND RFSRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.41
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4,3 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 8,2 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 387409

Žiarovka

- Konzistentnosť farieb: 6

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699763152
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001890455



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.374

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com