

# PHILIPS

Vela e lustre

LED

4,3 W - 40 W

E14

Branca quente



8718699763398



## Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### **Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas**

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

### **Crie a iluminação certa para a sua casa**

- Perfeita para iluminação geral de divisões

### **Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas**

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

# Destaques

## Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

## Perfeita para iluminação geral



Iluminação moderna com lâmpadas convencionais LED da Philips para iluminação geral, perfeita para iluminação geral de divisões.

## Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 9,7 cm
- Peso: 0,015 kg
- Largura: 3,5 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

## Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Eficiência: 109 lm/W

**Informações da embalagem**

- EAN: 8718699763398
- EOC: 871869976339800
- Título do produto: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,3 W
- Potência equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): F

**Dimensões e peso do produto**

- Comprimento: 9,7 cm

**Valores medidos**

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Potência medida: 4.3 W

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60 Hz

**A lâmpada**

- Consistência da cor: 6

**Características da lâmpada**

- EAN/UPC - produto: 8718699763398
- Altura: 9,7 cm
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Corrente da lâmpada: 40 mA
- Peso líquido: 0,014 kg
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Consistência da cor: 6
- Utilização prevista: Interior
- Peso: 0,015 kg
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Consistência da cor: 6SDCM
- Peso bruto: 0,033 kg
- EAN: 8718699763398
- Fluxo luminoso medido: 470 lm
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Largura: 3,5 cm
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Altura: 14,600 cm
- EOC: 871869976339800
- Casquilho: E14
- Número de ciclos de acendimento: 20.000
- Temperatura da cor: 2700 K
- EyeComfort: Sim
- Comprimento: 4,600 cm
- Título do produto: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4
- Fator de potência: 0.51
- Potência medida: 4.3 W
- Tecnologia: LED
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Largura: 6,300 cm
- Tensão: 220-240 V
- Tipo de vidro: Fosca
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Número de material (12NC): 929001345355
- Potência: 4,3 W
- Comprimento: 9,7 cm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Potência equivalente: 40 W
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:  
2022-06-14  
Versão: 0.238

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)