

PHILIPS

Pære

LED

13 W - 120 W

E27

Kølig hvid



8718699764531



Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Velkendte former, som du kender og elsker. De bruger ca. 86 % mindre energi end traditionelle lyspærer takket være den nyeste energibesparende LED teknologi, og de holder ti gange så længe.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til almen rumbelysning

Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Designet for dine øjnes komfort

Vigtigste nyheder

Erstatter en almindelig glødepære

Denne energibesparende LED pære har et smukt design og velkendt form og er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 12,1 cm
- Bredde: 7 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 20.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 2000 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 153,00 lm/W
- Lysstrøm: 2.000 lm

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 153 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699764531
- EOC: 871869976453100
- Produktets titel: LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.51

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 13 W
- Svarende til wattforbrug: 120 W
- Energimærke (EEL): D
- Strømforbrug: 13 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 12,1 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 374903
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Fod: E27

Pæren

- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764531
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,06 kg
- Højde: 17,7 cm
- Længde: 7,5 cm
- Bredde: 7,5 cm
- Materialenummer (12NC): 929002371901



Udgivelsesdato:
2024-02-06
Version: 0.308

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com