

# PHILIPS

Pære

LED

23 W - 200 W

E27

Varm hvid



8718699764630



## Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

### Skab det rette lys til hjemmet

- Enkel LED belysning til hverdagsbrug

# Vigtigste nyheder

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys

flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

## Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte pære til basis belysning. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af Philips LED, til en fornuftig pris.

# Specifikationer

## Egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Teknologi: LED
- Glastype: Mattered

## Mål for pære

- Højde: 16,5 cm
- Vægt: 0,095 kg
- Bredde: 9,5 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 20.000

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 3452 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 200 mA
- Effektivitet: 150 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Produktets titel: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

#### Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 23 W
- Svarende til wattforbrug: 200 W
- Energimærke (EEL): A++

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 16,5 cm

#### Nominelle værdier

- Normeret levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 3452 lm
- Nominel effekt: 23 W

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699764630
- Nettovægt: 0,104 kg
- Bruttovægt: 0,164 kg
- Højde: 22,600 cm
- Længde: 10,200 cm
- Bredde: 13,000 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002372901



Udgivelsesdato:  
2021-02-27  
Version: 0.172

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)