

PHILIPS

Lamppu

LED

23–200 W

E27

Lämmin valkoinen



8718699764630



Kirkas ja laadukas LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä

valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Matta
- Lampun pinta: Matta
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 16,5 cm
- Leveys: 9,5 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 3452 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Vastaava värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 150,00 lm/W
- Valovirta: 3 452 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 150 lm/W
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764630
- Tilauskoodi: 871869976463000
- Tuotteen nimi: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 23 W
- Tehon vastaavuus: 200 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Virrankulutus: 23 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 16,5 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 374908
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Kanta: E27

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699764630
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,16 kg
- Korkeus: 22,6 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 13 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002372901



Julkaisupäivä: 2024-02-06
Versio: 0.308

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com