

PHILIPS

Bombilla

LED

8,5 W - 75 W

E27

Blanco cálido



8718699764753



Luz blanca cálida, sin sacrificar calidad de luz

Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 85 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 17,7 cm
- Peso: 0,058 kg
- Anchura: 12,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Eficiencia: 124 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Título del producto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.52
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8,5 W
- Potencia equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 17,7 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Potencia nominal: 8.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Características de la bombilla

- Producto con código EAN/UPC: 8718699764753
- Altura: 17,7 cm
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Peso neto: 0,100 kg
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Consistencia del color: 6
- Uso previsto: Interior
- Peso: 0,058 kg
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Consistencia del color: 6SDCM
- Peso bruto: 0,202 kg
- EAN: 8718699764753
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Anchura: 12,5 cm
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Altura: 19,600 cm
- EOC: 871869976475300
- Casquillo: E27
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Temperatura del color: 2700 K
- Comodidad para la vista: Sí
- Longitud: 12,800 cm
- Título del producto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
- Factor de potencia: 0.52
- Potencia nominal: 8.5 W
- Tecnología: LED
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Anchura: 12,800 cm
- Voltaje: 220-240 V
- Tipo de cristal: Mate
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Número de material (12NC): 929002371101
- Potencia: 8,5 W
- Longitud: 17,7 cm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Potencia equivalente: 75 W
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:
2022-06-12
Versión: 0.299

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com