

PHILIPS

Lâmpada

LED

8,5 W-75 W

E27

Branca quente



8718699764753



Luz branca suave, sem comprometer a qualidade da luz

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 85% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para encaixes decorativos

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Perfeita para encaixes decorativos

Iluminação moderna de globos LED da Philips para utilização em encaixes decorativos, tais como ventoinhas de teto e faixas de luz.

Concebidos para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar

fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,7 cm
- Peso: 0,058 kg
- Largura: 12,5 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 70 mA
- Eficiência: 124 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Título do produto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.52
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 8,5 W
- Potência equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): E

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,7 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 1055 lm
- Potência medida: 8.5 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Características da lâmpada

- EAN/UPC - produto: 8718699764753
- Altura: 17,7 cm
- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Corrente da lâmpada: 70 mA
- Peso líquido: 0,100 kg
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Consistência da cor: 6
- Utilização prevista: Interior
- Peso: 0,058 kg
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Consistência da cor: 6SDCM
- Peso bruto: 0,202 kg
- EAN: 8718699764753
- Fluxo luminoso medido: 1055 lm
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Largura: 12,5 cm
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Altura: 19,600 cm
- EOC: 871869976475300
- Casquilho: E27
- Número de ciclos de acendimento: 20.000
- Temperatura da cor: 2700 K
- EyeComfort: Sim
- Comprimento: 12,800 cm
- Título do produto: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
- Fator de potência: 0.52
- Potência medida: 8.5 W
- Tecnologia: LED
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Largura: 12,800 cm
- Tensão: 220-240 V
- Tipo de vidro: Fosca
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Número de material (12NC): 929002371101
- Potência: 8,5 W
- Comprimento: 17,7 cm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Potência equivalente: 75 W
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2022-06-14
Versão: 0.299

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com