

PHILIPS

Bec

LED

8,5 W – 75 W

E27

Alb cald



8718699764753



Lumină albă caldă, calitate a luminii fără compromis

Formele familiare pe care le cunoașteți și le îndrăgiți. Folosesc cu aproximativ 85% mai puțină energie decât becurile tradiționale, datorită celei mai noi tehnologii economice LED, și durează de zece ori mai mult.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

Perfect pentru instalațiile decorative

Globuri cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum ventilatoarele de plafon și benzi de toaletă.

Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 17,7 cm
- Lățime: 12,5 cm

Design și finisaj

- Material: sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 1055 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 124,00 lm/W
- Flux luminos: 1.055 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 124 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699764753
- EOC: 871869976475300
- Titlu produs: LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.52

Consum de energie

- Factor de putere: 0.52
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 8,5 W
- Putere echivalentă: 75 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Consum de curent: 8,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 17,7 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 374886
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Baza elementului de fixare: E27

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699764753
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înălțime: 19,6 cm
- Lungime: 12,8 cm
- Lățime: 12,8 cm
- Număr material (12NC): 929002371101

Bec

- Consistența culorii: 6



Data apariției: 2024-02-07
Versiune: 0.365

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com