

PHILIPS

Lampada a goccia

LED

10,5 W - 100 W

E27

Luce fredda



8718699764951



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Forme classiche che conosci e ami. Consumano fino all'86% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

LED di alta qualità con una durata decennale

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

Pensata per il comfort dei tuoi occhi



È facile percepire un'illuminazione aggressiva che affatica gli occhi, così come una troppo luminosa che ti abbaglia. Quando troppo tenue invece si può anche percepire uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo spazio con LED progettati appositamente per il comfort degli occhi cheti permettono di creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 17,7 cm
- Larghezza: 12,5 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

Durata

- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 865 | CCT of 6500K
- Temperatura del colore correlata: 6500 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 144,00 lm/W
- Flusso luminoso: 1.521 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Efficienza: 144 lm/W
- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699764951
- EOC: 871869976495100
- Nome prodotto: LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.52

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 10,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 10,5 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 17,7 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 374911
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60 Hz
- Attacco: E27

Lampadina

- Uniformità colore: 6

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699764951
- Peso netto: 0,08 kg
- Peso lordo: 0,19 kg
- Altezza: 19,6 cm
- Lunghezza: 12,8 cm
- Larghezza: 12,8 cm
- Codice materiale (12NC): 929002371401



Data di rilascio:
2024-02-07
Versione: 0.167

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com