

# PHILIPS

Cápsula (regulable)

LED

2,6 W - 25 W

G9

Blanco cálido

Regulación



8718699766719



## Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Elige una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- LED sencillo de uso diario

# Destacados

## Blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz

de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

## Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

## LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: G9
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,2 cm
- Anchura: 1,5 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 300 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

## Varios

- EyeComfort: No

## Otras características

- Eficiencia: 115 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699766719
- EOC: 871869976671900
- Título del producto: LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 2,6 W
- Potencia equivalente: 25 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,2 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 374868

#### La bombilla

- Consistencia del color: 6

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699766719
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,01 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 2,5 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929002389958



Fecha de emisión:  
2024-02-02  
Versión: 0.242

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)