PHILIPS

Capsulă (intensitate reglabilă)

LED

2,6 W – 25 W

G9

Alb cald

Reglare a intensităţii luminoase



8718699766719

A ↑ G E



Bucuraţi-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viaţă excepţional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiţionale mate.

Lumină de înaltă calitate
- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege o soluţie de durată
- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuinţa ta
- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinţei.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucuraţi-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceţi instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescenţă sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activităţi cotidiene este perfect pentru necesităţile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanţa la care vă așteptaţi de la LED-urile Philips, la un preţ accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecţională
- Soclu: G9
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălţime: 5,2 cm
- Lăţime: 1,5 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistenţă

- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 300 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Eficacitate: 115 lm/W

Informaţii ambalaj

- EAN: 8718699766719
- EOC: 871869976671900
- Titlu produs: LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2,6 W
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,2 cm

Specificaţii tehnice

- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 374868

Bec

- Consistenţa culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699766719
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,01 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002389958

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.242

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com