

PHILIPS

Iluminación de
techo

Funcional

CL253

White

8718699766931



Luz con sensor de movimiento por practicidad y ahorro de energía adicional

Aumenta la practicidad mientras ahorras energía. La iluminación de techo LED con sensor de movimiento se enciende y apaga fácilmente mediante un sensor, lo cual significa que puedes salir y entrar en las habitaciones sin buscar el interruptor a tientas. El amplio rango de detección y la tecnología LED significa que la iluminación de tu hogar es uniforme o cuando la necesitas.

Fácil de usar

- Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.
- Con el sensor de movimiento automático integrado, esta luminaria cambia automáticamente cuando las personas caminan frente a él.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Duración

- Ahorro de energía
- Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

Destacados

Fácil de instalar

Sensor de movimiento integrado

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo,

estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a

luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Ahorro de energía

Ahorra de energía, lo cual es bueno para tus cuentas y el medio ambiente.

Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 108 mA
- Eficacia: 91 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.42 kg
- Alto: 8 cm
- Largo: 26 cm
- Ancho: 26 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Diámetro: 260 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1100
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718699766931
- Peso neto: 0.1 kg
- Peso bruto: 0.54 kg
- Alto: 8 cm
- Largo: 30 cm
- Ancho: 30 cm
- N.º de material (12NC): 929002216111



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.52

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com