

PHILIPS

Iluminación de
techo

Funcional

CL505

Plata

Regulación inalámbrica



8718699767099



Configura tu ambiente deseado al alcance de tu mano

Crea siempre el ambiente correcto. Con sólo un par de clics en el control remoto, la iluminación de techo All-In-One Philips LED te brinda la flexibilidad y la practicidad de elegir entre una variedad de configuraciones de luz para cada momento.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Control

- Temperatura de color personalizable
- Control de brillo práctico Función de atenuación lineal (incluye control remoto)
- 4 escenas preestablecidas
- Apagado automático después de 60 min

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color

durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Temperatura de color personalizable

Cambia de luz blanca nítida para concentrarte a luz amarilla cálida para relajarte.

Control de brillo práctico Función de atenuación lineal (incluye control remoto)

Cambia sutilmente entre los niveles de brillo con la función de atenuación lineal para encontrar el modo perfecto.

4 escenas preestablecidas

Disfruta diferentes ambientes con la practicidad de las escenas de luz preestablecidas para cada ocasión.

Apagado automático después de 60 min

Cuando el modo de suspensión está activado, la luz se apagará automáticamente después de 60 min. Ya no tendrás que levantarte en medio de la noche solo para apagar la luz.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: plata
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: Sí
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: Sí

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Funcional
- Tipo: Luz de techo
- EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,74 kg
- Alto: 8,5 cm
- Largo: 39,5 cm
- Ancho: 39,5 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 395 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 2700-6500
- Alimentación: 220-240
- Luminaria regulable: Atenuación inalámbrica: no usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 23
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I



Fecha de publicación:
2023-12-05
Versión: 0.52

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com