

PHILIPS

Capsulă

LED

1,8 W – 20 W

G4

Alb



8718699767679



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă strălucitoare

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Lumină albă strălucitoare



Acest bec are o temperatură de culoare de 3000 K, oferind o lumină strălucitoare, caldă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să-ți inviți prietenii sau să te relaxezi cu o carte.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu

incandescență sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanța la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G4
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 3,5 cm
- Lățime: 1,3 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +35 °C

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 215 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 119 lm/W
- Flux luminos: 215 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 1

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 119 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699767679
- EOC: 871869976767900
- Titlu produs: LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 1,8 W
- Putere echivalentă: 20 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Consum de curent: 1,8 W

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699767679
- Greutate netă: 0 kg
- Greutate brută: 0,01 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002389117

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 3,5 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: – Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 374874
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 0,4
- Baza elementului de fixare: G4



Data apariției: 2024-02-06
Versiune: 0.297

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com