

PHILIPS

Kapsül

LED

2,7 W - 28 W

G4

Sıcak Beyaz



8718699767730



Sıcak Beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Soket: G4
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 4 cm
- Ağırlık: 0,006 kg
- Genişlik: 1,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 315 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Hayır

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 340 mA
- Verim: 116 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699767730
- EOC: 871869976773000
- Ürün başlığı: LED 28W G4 WW 12V ND SRT6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.65
- Gerilim: 12V AC electronic V
- Watt: 2,7 W
- Watt eşdeğeri: 28 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 4 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 315 lm
- Nominal güç: 2.7 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699767730
- Net ağırlık: 0,004 kg
- Brüt ağırlık: 0,014 kg
- Yükseklik: 12,700 cm

- Uzunluk: 2,500 cm
- Genişlik: 6,300 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929002389258



Yayın tarihi: 2022-01-11
Sürüm: 0.266

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com