

# PHILIPS

Pære

LED

8 W - 60 W

E27

Varm hvid



8718699769666



## Oplev varmt hvidt LED lys

Philips LED pærer udsender et smukt, varmt hvidt lys, har en ualmindelig lang levetid og leverer mærkbar energibesparelse med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning for de traditionelle matterede pærer.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

### Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

# Vigtigste nyheder

## Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blødt lys

flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Erstatte en almindelig glødepære

Denne energibesparende LED pære har et smukt design og velkendt form og er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

# Specifikationer

## Egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Teknologi: LED
- Glastype: Mattered

## Mål for pære

- Højde: 11 cm
- Vægt: 0,049 kg
- Bredde: 6 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 200 °
- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8718699769666
- EOC: 871869976966600
- Produktets titel: LED 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 8 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærke (EEL): A+

#### Produktmål og -vægt

- Længde: 11 cm

#### Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 200 °
- Normeret levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 806 lm
- Nominel effekt: 8 W

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699769666
- Nettovægt: 0,030 kg
- Bruttovægt: 0,054 kg
- Højde: 14,600 cm
- Længde: 6,500 cm
- Bredde: 6,300 cm
- Materiale nummer (12NC):  
929001234303



Udgivelsesdato:  
2021-07-14  
Version: 0.121

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)