

PHILIPS

Žárovka

LED

12,5–100 W

E27

Studená bílá



8718699769925



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

LED žárovky Philips poskytují studené bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za matné obyčejné žárovky.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27

Rozměry zářivky

- Výška: 11 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 121 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718699769925
- EOC: 871869976992500
- Název produktu: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/10

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 12,5 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): E

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 391877
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699769925
- Čistá hmotnost: 0,07 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001312403



Datum vydání: 2024-02-01
Verze: 0.144

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com