

# PHILIPS

LED Lampe  
(dimmbar)

LED

7 W - 60 W

E27

Warm Glow

Dimmfunktion



8718699770440



## Eine einzigartige Lampe

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

### Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

### Licht und mehr

- Dimmt zu einem wärmer werdenden Lichteffekt

### Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Klassische Glas-LED

# Besonderheiten

## Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

## Dimmt zu einem warmen, angenehmen Lichteffekt

Mit dieser dimmbaren Lampe können Sie von einem warmen Licht mit 2.200 K bis zu einem Licht mit 2.700 K dimmen. Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht.

## Klargoas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichtleistung. Die Lampen im klassischen Klargoas-Design erzeugen ein wunderschön glänzendes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Ja
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Technologie: LED
- Glasart: Klar

## Lampenabmessungen

- Höhe: 14,3 cm
- Breite: 6,4 cm

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 270 Grad
- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700-2200 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warm Glow
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 40 mA
- Lichtausbeute: 115 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699770440
- Artikelnr.: 871869977044000
- Produkttitel: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 7 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Länge: 14,3 cm

**Nennwerte**

- Nennabstrahlwinkel: 270 Grad
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 7 W

**Technische Daten**

- Frequenz: 50-60 Hz

**Lampeneigenschaften**

- EAN/UPC - Produkt: 8718699770440
- Nennabstrahlwinkel: 270 Grad
- Höhe: 14,3 cm
- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Abstrahlwinkel: 270 Grad
- Lampenstrom: 40 mA
- Nettogewicht: 0,040 kg
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung
- Lichtstromerhalt: 70%
- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Bruttogewicht: 0,066 kg
- EAN: 8718699770440
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Breite: 6,4 cm
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Höhe: 17,700 cm
- Artikelnr.: 871869977044000
- Sockel: E27
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Farbtemperatur: 2700-2200 K
- EyeComfort: Ja
- Länge: 7,000 cm
- Produkttitel: LED classic 60W ST64  
E27 CL WGD90 SRT4
- Leistungsfaktor: 0.7
- Nennleistung: 7 W
- Technologie: LED
- Lichtfarben-Kategorie: Warm Glow
- Breite: 7,500 cm
- Spannung: 220-240 V
- Glasart: Klar
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Materialnummer (12NC):  
929002393101
- Wattleistung: 7 W
- Länge: 14,3 cm
- Startzeit: <0.5 s
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 927-922 | CCT of  
2700K-2200K
- Frequenz: 50-60 Hz



Ausstellungsdatum:  
2023-11-07  
Version: 0.299

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.