

PHILIPS

Lamp (dimbaar)

LED

7 W-60 W


E27

WarmGlow

Dimmen



8718699770488



Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

Glashelder design

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs met helder glas die het prachtige sprinkelende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare globe
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Helder

Lampafmeting

- Hoogte: 14,2 cm
- Breedte: 9,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700–2200 K
- Lichtkleurcategorie: WarmGlow
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA
- Rendement: 115 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699770488
- EOC: 871869977048800
- Producttitel: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220–240 V
- Vermogen: 7 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 14,2 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 270 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 7 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50–60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699770488
- Nettogewicht: 0,060 kg
- Brutogewicht: 0,113 kg
- Hoogte: 18,200 cm
- Lengte: 10,200 cm
- Breedte: 13,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002393001



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.210

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com