

PHILIPS

Żarówka (z możliwością przyciemniania)

LED

7-60 W


E27

Warm Glow

Możliwość przyciemniania



8718699770488



Niepowtarzalna żarówka

Żarówki Philips LED zapewniają piękne, ciepło-białe światło, wyjątkową trwałość i oszczędność zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonałe do opraw dekoracyjnych

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Klasyczne szkło LED

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne

powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Doskonałe do opraw dekoracyjnych

Nowoczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie kuli do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak wentylatory sufitowe i listwy oświetleniowe.

Szkło przezroczyste

Wygląd, który kochasz, i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła przezroczystego, odwzorowujące piękne rozświetlenie tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Tak
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Wnętrza
- Kształt lampy: Typ kulisty bezkierunkowy
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED
- Typ szkła: Przezroczysty

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 14,2 cm
- Szerokość: 9,5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 270 °
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2700-2200 K
- Kategoria barwy światła: Warm Glow
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie
- Kod barwy: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA
- Wydajność: 115 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699770488
- EAN: 871869977048800
- Tytuł produktu: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 7 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A++

Wymiary i waga produktu

- Długość: 14,2 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 270°
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 7 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699770488
- Waga netto: 0,060 kg
- Waga brutto: 0,113 kg
- Wysokość: 18,200 cm
- Długość: 10,200 cm
- Szerokość: 13,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002393001



Data wydania: 2021-08-10
Wersja: 0.213

© 2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.