

PHILIPS

Bec (putere
reglabilă)

LED

5 W – 40 W

E27

Lumină caldă

Reglare a intensității luminoase



8718699770525



Un bec fără egal

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Lumină dincolo de iluminare

- Reglare până la o strălucire caldă

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED clasic, cu sticlă

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Design transparent, din sticlă

Aspectul pe care îl adorați, performanța la care vă așteptați. Design clasic, cu sticlă transparentă, ce reproduce lumina frumoasă și strălucitoare a becurilor tradiționale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Reglare până la o strălucire caldă

Datorită acestui bec cu intensitate reglabilă, poți modifica intensitatea de la o lumină caldă de 2200 K la o lumină de 2700 K. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Transparent

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 270 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-2200 K
- Categorie culoare lumină: Lumină caldă
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 32 mA
- Eficacitate: 94 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699770525
- EOC: 871869977052500
- Titlu produs: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5 W
- Putere echivalentă: 40 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 270 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699770525
- Greutate netă: 0,060 kg
- Greutate brută: 0,098 kg
- Înălțime: 14,600 cm
- Lungime: 6,500 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002391601



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.232

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com