

PHILIPS

Lumânare (intensitate
reglabilă)

LED

4,5 W – 40 W

E27

Lumină caldă

Reglare a intensității luminoase



8718699770808



Un bec fără egal

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED clasic, cu sticlă

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Perfect pentru instalația decorativă



Lustre cu LED de la Philips pentru iluminat contemporan, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Design mat, din sticlă

Aspectul pe care îl adorați, performanța la care vă așteptați. Design clasic, cu sticlă mată, ce reproduce lumina blândă și reconfortantă a becurilor tradiționale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 8 cm
- Lățime: 4,5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 270 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-2200 K
- Categorie culoare lumină: Lumină caldă
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 30 mA
- Eficacitate: 104 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699770808
- EOC: 871869977080800
- Titlu produs: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,5 W
- Putere echivalentă: 40 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 8 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 270 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699770808
- Greutate netă: 0,018 kg
- Greutate brută: 0,037 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 5,300 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002394101



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.121

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com