

PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

12 W - 100 W

E27

Brillo cálido

Regulación



8718699770884



Una bombilla sin igual

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable con brillo cálido

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- LED de cristal clásico

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Regulable con brillo cálido

Con esta bombilla regulable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 K hasta una luz de 2700 K. Cuanto más se atenúa la luz, más cálida es.

Diseño de cristal mate

La imagen que te gusta con el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal mate que replican la suave luz de las bombillas tradicionales y que se ajusta a la perfección en toda tu casa.

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Anchura: 6 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 270 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2700-2200 K
- Categoría de color de luz: Brillo cálido
- Flujo lumínico nominal: 1521 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Eficiencia: 126 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699770884
- EOC: 871869977088400
- Título del producto: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 12 W
- Potencia equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 270 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 1521 lm
- Potencia nominal: 12 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.227

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com