PHILIPS

Bec (putere reglabilă)

LED

12 W – 100 W

E27

Lumină caldă

Reglare a intensităţii luminoase



8718699770884



Un bec fără egal

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viaţă excepţional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiţionale mate.

Lumină de înaltă calitate
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Lumină dincolo de iluminare
- Reglare până la o strălucire caldă

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită
- LED clasic, cu sticlă

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteţi ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianţa perfectă pentru casa dvs.

Reglare până la o strălucire caldă

Datorită acestui bec cu intensitate reglabilă, poţi modifica intensitatea de la o lumină caldă de 2200 K la o lumină de 2700 K. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

Design mat, din sticlă

Aspectul pe care îl adoraţi, performanţa la care vă așteptaţi. Design clasic, cu sticlă mată, ce reproduce lumina blândă și reconfortantă a becurilor tradiţionale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecţional
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

- Înălţime: 10,6 cm
- Lăţime: 6 cm

Rezistenţă

- Durată medie de viaţă (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreţinere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 270 °
- Consistenţa culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2700-2200 K
- Categorie culoare lumină: Lumină caldă
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 70 mA
- Eficacitate: 126 lm/W

Informaţii ambalaj

- EAN: 8718699770884
- EOC: 871869977088400
- Titlu produs: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 230 V
- Putere: 12 W
- Putere echivalentă: 100 W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale
- Unghi nominal al fasciculului: 270 °
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 1521 lm
- Putere nominală: 12 W

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699770884
- Greutate netă: 0,060 kg
- Greutate brută: 0,098 kg
- Înălţime: 14,600 cm
- Lungime: 6,500 cm
- Lăţime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929002392501

Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.225

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com