

PHILIPS

Pirn (hämardatav)

LED

10,5–75 W

E27

Soe kuma

hämardatav



8718699770921



Tõeliselt erinev pirn

Philipsi LED-pirnid annavad kaunist sooja valget valgust, neil on erakordselt pikk eluiga ja need võimaldavad märkimisväärselt energiasäästu kohe. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

Valgus on rohkem kui valgustus

- Hämaidub soojaks kumaks

Mõeldud, et teda märgataks, näeb hea välja nii sisse- kui ka väljalülitatult

- Klassikaline klaasist LED

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hämaradub soojaks kumaks

Selle hämardatava lambiga saate hämardada 2200 K soojast valgusest 2700 K valguseni. Mida rohkem hämardate, seda soojem valgus.

Valge mattklaasiga disain

Stiil, mida armastate, kvaliteet, mida ootate. Klassikaline mattklaasiga disain, mis meenutab traditsiooniliste pirnide mahedat kumavat valgust, sobib ideaalselt kõikjale teie koju.

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Hämardatav: Jah
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Tehnoloogia: LED
- Klaasi tüüp: Matt

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 270 °
- Värviharmoonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2700–2200 K
- Valguse värvi kategooria: Soe kuma
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 60 mA
- Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699770921
- EOC: 871869977092100
- Toote nimetus: LED classic 75W A60 E27 FR WGD90 RFSRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.7
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 10,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi nurk: 270 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 1055 lm
- Nimivõimsus: 10.5 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699770921
- Kaal pakendita: 0,060 kg
- Brutokaal: 0,098 kg
- Kõrgus: 14,600 cm
- Pikkus: 6,500 cm
- Laius: 6,300 cm
- Materjali number (12NC): 929002392401



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.214

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com