

# PHILIPS

Podolgovata in v obliki kaplje

LED

4–25 W

E14

Topla bela



8718699771737



## Uživajte v topli beli svetlobi sijalke LED

Philipsove LED-sijalke oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča motne tradicionalne sijalke.

### Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

### Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za okrasna svetila

# Značilnosti

## Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite

svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

## Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

## Idealno za okrasna svetila



Philipsove okrogle LED-sijalke zagotavljajo sodobno osvetlitev in jih lahko uporabite v okrasnih svetilih, npr. v lestencih, stropnih ventilatorjih, ambientalnih in stebrih svetilkah.

# Specifikacije

## Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Motna

## Dimenzije sijalke

- Višina: 8,8 cm
- Teža: 0,023 kg
- Širina: 4,5 cm

## Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 50.000

## Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Svetla barva kategorije: Topla bela
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba
- barvni obroč: 827 | CCT of 2700K

## Razno

- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 35 mA
- Učinkovitost: 62 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699771737
- EOC: 871869977173701
- Ime izdelka: LED 25W P45 E14 WW FR ND 1PF/10

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8,8 cm

## Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Nazivna moč: 4 W

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8718699771737
- Neto teža: 0,018 kg
- Bruto teža: 0,032 kg
- Višina: 12,700 cm
- Dolžina: 4,600 cm
- Širina: 6,300 cm
- Številka materiala (12NC): 929001157555



Datum izdaje: 2023-11-10  
Različica: 0.160

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)