

# PHILIPS

Lumânare și lustră

LED

1,7 W – 15 W

E14

Alb cald



8718699771935



## Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

### Lumină dincolo de iluminare

- Pentru utilizare în frigidere și congelatoare

# Repere

## Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

## Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

## Bec pentru aparate cu aplicații speciale

Becurile pentru frigidere de la Philips pot fi utilizate în frigidere, congelatoare și în locuri similare care sunt supuse la temperaturi mici de funcționare.

Înlocuiește cu ușurință becurile aparatului tău cu un bec pentru frigider de la Philips pentru o durată lungă de viață.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,9 cm
- Lățime: 2,5 cm

## Design și finisaj

- Material: plastic

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 150 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 88 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Titlu produs: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 1,7 W
- Putere echivalentă: 15 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Lungime: 5,9 cm

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391879

**Bec**

- Consistența culorii: 6

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8718699771935
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,02 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001325718



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.258

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)