

PHILIPS

Bec

LED

7,5 – 3 – 1,6 W – 60 – 30 – 16 W

E27

Alb cald/Flacăra



8718699772130



Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină

Iluminat inteligent ușor de utilizat, pentru o viață cotidiană mai confortabilă

- Începeți simplu cu LED Wi-Fi inteligent

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Trei setări de lumină (SSDL)

Bec de schimb multifuncțional care comută între trei niveluri diferite de luminozitate a luminii naturale, cu ajutorul întrerupătorului dvs. existent.

Începeți simplu cu LED Wi-Fi inteligent

1. 
Screw in your bulb
2. 
Download the WiZ app

Începutul cu iluminatul inteligent este foarte ușor. Este suficient să înfiletați becul, apoi descărcați aplicația WiZ și urmați pașii. Și sunteți gata să începeți! Aveți nevoie de ajutor suplimentar? Accesați asistența prin chat în timp real, integrată în aplicație.

Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,4 cm
- Lățime: 6 cm

Design și finisaj

- Material: sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700/2500/2200 K
- Flux luminos nominal: 806, 320, 150 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107,00 lm/W
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 107 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Titlu produs: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,5 W
- Putere echivalentă: 60;30;16 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 1,6, 3, 7,5 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,4 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 739280
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 0,9
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Baza elementului de fixare: E27

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699772130
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929001888655



Data apariției: 2024-02-07
Versiune: 0.367

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com