

# PHILIPS

Lampe

LED


5 - 2,5-1 W - 40 - 18 - 9 W

E14

Warmweiß/Flamme



8718699772154



## Moderne LED für zu Hause

Hochmoderne LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Damit sparen Sie ohne Abstriche an der Lichtqualität sofort Energiekosten ein. Außerdem brauchen Sie die Lampen nicht mehr so häufig zu wechseln.

### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt für dekorative Leuchten

### Licht und mehr

- Drei Lichteinstellungen

### Einfach bedienbare, intelligente Beleuchtung für einen komfortableren Alltag

- Mit WLAN-LED einfach in die smarte Beleuchtung einsteigen

# Besonderheiten

## Perfekt für dekorative Leuchten




Moderne Beleuchtung mit LED-Kerzenlampen von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren,

Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

### Drei Lichteinstellungen (SSDL)

Diese All-in-One Ersatzlampe ermöglicht Dir mit dem vorhandenen Schalter ein Tageslicht in drei Helligkeitsstufen.

## Mit WLAN-LED einfach in die smarte Beleuchtung einsteigen



Der Einstieg in die smarte Beleuchtung ist ein Kinderspiel. Einfach Lampe in die Fassung schrauben, WIZ App herunterladen und Anleitung befolgen. Und schon kann es losgehen! Du brauchst Hilfe? Nutze den Live-Chat-Support in der App.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 10,6 cm
- Breite: 3,6 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700/2500/2200 K
- Nomineller Lichtstrom: 470, 180, 90 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Nennlichtausbeute (nom.): 94,00 lm/W
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 94 lm/W
- EU RoHS-konform: Ja

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699772154
- Artikelnr.: 871869977215400
- Produkttitel: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

### Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.5

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 5 W
- Äquivalente Wattleistung: 40;18;9 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): F
- Energieverbrauch: 1, 2,5, 5 W

### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,6 cm

### Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 739281
- Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert  
gemäß EN 61000-3-3: 0,9
- Netzfrequenz: 50 to 60 Hz
- Sockel: E14

### Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699772154
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,03 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC):  
929001888855



Ausstellungsdatum:  
2024-02-07  
Version: 0.371

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.