

PHILIPS

Foco

LED

5 - 3,5 - 1,5 W - 50 - 20 - 5 W

GU10

2200-2500-2700



8718699773632



Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Cambia el ambiente de tu habitación para que se adapte a lo que estés haciendo. Con la lámpara LED SceneSwitch de Philips, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz brillante a luz natural y a un brillo cálido acogedor. Todo lo que necesitas es tu interruptor actual.

Luz más allá del concepto de iluminación

- Tres ajustes de luz
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional

Destacados

Tres ajustes de luz (SSCC)

Bombilla de repuesto All-In-One que pasa de una luz blanca suave y una luz fría a un brillo cálido y acogedor, todo con el interruptor existente.

Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Tecnología: LED

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Peso: 0,054 kg
- Anchura: 5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2500-2700 K
- Categoría de color de luz: Cálido/ Extracálido/Muy cálido
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 43 mA
- Eficiencia: 69 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699773632
- EOC: 871869977363200
- Título del producto: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5, 3,5, 1,5 W
- Potencia equivalente: 50-20-5 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 36 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Intensidad nominal máxima: 600 cd
- Potencia nominal: 5-3.5-1.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

8718699773632

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699773632
- Peso neto: 0,048 kg
- Peso bruto: 0,067 kg
- Altura: 12,700 cm
- Longitud: 5,300 cm
- Anchura: 6,300 cm
- Número de material (12NC):
929001346055



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.244

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com