

PHILIPS

Kohtvalgusti

LED

5–3,5–1,5–50–20–5 W

GU10

2200–2500–2700



8718699773632



Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valgusseadistust.

Muutke ruumi olustik tegevusega sobivaks. Philips SceneSwitch LED-lambiga saate hõlpsasti valida sooja ereda valguse, loomuliku valguse ja õdusa sooja kuma vahel. Vajate vaid juba olemasolevat lüliti.

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kolm valguse seadistust
- Ei vaja hämardit ega lisapaigaldisi

Esiletõstetud tooted

Kolm valguse seadistust (SSCC)

Kõik ühes asenduspirn, mis läheb soojalt valgelt valguselt üle päevavalgusele ja sealt edasi hubasele soojale kumale, ning kõike seda teie olemasoleva lülitiga.

Isehäälestuv



Ei nõua lisapaigaldisi ega hämardilülitit. See pirn sobib kasutamiseks hämarditega. Hämardiga kasutamisel seadistage hämardi ereduseks 100%.

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suundvalgusega reflektor
- Pistikupesa: GU10
- Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,4 cm
- Kaal: 0,054 kg
- Laius: 5 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsükli arv: 50 000

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmoonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Valguse värvi kategooria: Sooja/eriti sooja/väga sooja valgusega
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 43 mA
- Jõudlus: 69 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699773632
- EOC: 871869977363200
- Toote nimetus: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 5, 3,5, 1,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50-20-5 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,4 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi nurk: 36 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 345 lm
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 600 cd
- Nimivõimsus: 5-3.5-1.5 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699773632
- Kaal pakendita: 0,048 kg
- Brutokaal: 0,067 kg
- Kõrgus: 12,700 cm
- Pikkus: 5,300 cm
- Laius: 6,300 cm
- Materjali number (12NC): 929001346055



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.159

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com