

PHILIPS

Spot

LED

5-3,5-1,5 W – 50-20-5 W

GU10

2200-2500-2700



8718699773632



O lampă. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Schimba i ambian a camerei pentru a corespunde activită ii din acel moment. Cu lampa SceneSwitch cu LED de la Philips, pute i schimba cu ușurin ă setarea de la lumină intensă la o lumină naturală și la o strălucire caldă, confortabilă. Ave i nevoie doar de întrerupătorul existent.

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină
- Nu este necesar niciun variator și nicio instala ie suplimentară

Repere

Trei setări de lumină (SSCC)

Bec de schimb multifuncțional care comută de la alb plăcut la lumină naturală și la o strălucire caldă confortabilă, cu ajutorul întrerupătorului dvs. existent.

Plug and play



Nu necesită instalare suplimentară sau un întrerupător cu variator. Acest bec nu este adecvat utilizării cu variatoare. Dacă se utilizează cu un variator, reglați setarea variatorului la luminozitate 100%.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Greutate: 0,054 kg
- Lățime: 5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 ani
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2500-2700 K
- Categorie culoare lumină: Cald/Extra cald/Foarte cald
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 43 mA
- Eficacitate: 69 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699773632
- EOC: 871869977363200
- Titlu produs: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5, 3,5, 1,5 W
- Putere echivalentă: 50-20-5 W
- Etichetă de eficiență energetică: A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Intensitate de vârf nominală: 600 cd
- Putere nominală: 5-3.5-1.5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50 bis 60

8718699773632

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773632
- Greutate netă: 0,048 kg
- Greutate brută: 0,067 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 5,300 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929001346055



Data apariției: 2020-10-12
Versiune: 0.75

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com