

PHILIPS

spot

LED

7,5-60 W

R7S

White



8718699773670



Robust LED lys med en 300 graders lysstråle

Denne innovative Linear LED er perfekt til erstatning af R7S-halogenlamper og langt mere energieffektiv.

Lys af høj kvalitet

- Kølgt, energigivende lys

Vigtigste nyheder

3.500 K [LED-lysilder]



Denne pære har en farvetemperatur på 3.500 K og giver et køligt, energigivende lys, der er perfekt til at skabe en indbydende stemning for venner på besøg eller til at slappe af med en god bog.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Andet
- Fatning: R7s
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Plast

Mål for pære

- Højde: 7,8 cm
- Bredde: 2,9 cm

Design og finish

- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivende temperaturområde: -20 til +45 °C

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 950 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 126 lm/W
- Lysstrøm: 950 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 126 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699773670
- EOC: 871869977367000
- Produktets titel: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 7,5 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Energimærke (EEL): E
- Strømforbrug: 7,5 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 7,8 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 391882
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Fod: R7s

Pæren

- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699773670
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC):
929001339003



Udgivelsesdato:
2024-02-06
Version: 0.313

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com