

# PHILIPS

Spot

LED


7,5 W - 60 W

R7S

White



8718699773670



## Langlebige LED- Beleuchtung mit einem 300-Grad-Lichtstrahl

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

### Hochwertiges Licht

- Kühles, belebendes Licht

# Besonderheiten

## 3.500 K [LED-Lampen]



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 3.500 K und sorgt damit für ein kühles, belebendes Licht. Damit schaffst Du ein einladendes Ambiente für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder kannst Dich bei mit einem guten Buch entspannen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Sonstiges
- Sockel: R7s
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Kunststoff

## Lampenabmessungen

- Höhe: 7,8 cm
- Breite: 2,9 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 950 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0,5 s
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K
- Nennlichtausbeute (nom.): 126 lm/W
- Lichtstrom: 950 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 126 lm/W
- EU RoHS-konform: Ja

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773670
- Artikelnr.: 871869977367000
- Produkttitel: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

## Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0,5

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,5
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 7,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): E
- Energieverbrauch: 7,5 W

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 7,8 cm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 391882
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1
- Sockel: R7s

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699773670
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC): 929001339003

#### Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6



Ausstellungsdatum:  
2024-02-06  
Version: 0.313

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.