

PHILIPS

Spot

LED


7,5 W-60 W

R7S

White



8718699773670



Éclairage LED durable avec faisceau lumineux de 300°

Ce tube linéaire LED est idéal pour remplacer les ampoules halogènes R7S, pour une efficacité énergétique bien supérieure.

Éclairage de qualité supérieure

- Lumière froide et énergisante

Points forts

3 500 K [lampes LED]



Cette ampoule a une température de couleur de 3 500 K. Elle produit une lumière froide et énergisante, idéale pour créer une ambiance chaleureuse pour les soirées entre amis ou pour la lecture.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Autre
- Prise: R7s
- Type de verre: Transparent
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 7,8 cm
- Largeur: 2,9 cm

Design et finition

- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Gamme de températures ambiantes: -20 à +45 °C

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 950 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 830 | CCT of 3000K
- Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 126 lm/W
- Flux lumineux: 950 lm
- Effet stroboscopique: 0,4

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 126 lm/W
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8718699773670
- Code commercial: 871869977367000
- Titre du produit: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 7,5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E
- Consommation électrique: 7,5 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 7,8 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 391882
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Culot: R7s

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699773670
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 12,7 cm
- Longueur: 3 cm
- Largeur: 6,3 cm
- Code 12NC: 929001339003

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6



Date de publication:
2024-02-06
Version: 0.313

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.