

PHILIPS

Reflektorlámpa
(szabályozható)

LED

4,5 W – 60 W

E27

Meleg fehér

Fényerő-szabályozás



8718699773830



Tartós LED világítás ragyogó, irányított fény sugarával

Ez az irányított fényű LED-lámpa fókuszált meleg, fehér fény sugarat biztosít, és kiváló helyettesítője a hagyományos reflektorlámpáknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye

Fénypontok

A hagyományos izzólámpák meleg
fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K
színhőmérsékletű, így meleg, nyugodt
környezetet biztosít, amely tökéletes a
lazításhoz. A 2700 K-es fény ideális az
otthoni fények kialakításához

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Specifikus fényerő-szabályozókkal
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 10,2 cm
- Szélesség: 6,3 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 345 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 76 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Termék megnevezése: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 4,5 W
- Teljesítmény: 60 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,2 cm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 620 cd

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 397591

A fényforrás

- Színkonzisztencia: 6

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699773830
- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Bruttó tömeg: 0,13 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929001891455



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.301

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com