

PHILIPS

Spot

LED

5 W – 35 W

GU5.3

Alb cald



8718699773939



Iluminat de evidențiere cu LED durabil, cu un fascicul concentrat

Spoturile cu LED de la Philips oferă un fascicul luminos concentrat, o durată de viață lungă și economii semnificative de energie

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direcțional
- Soclu: GU5.3
- Tehnologie: LED

Dimensiunile becului

- Înălțime: 4,6 cm
- Greutate: 0,042 kg
- Lățime: 5,1 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 575 mA
- Eficacitate: 69 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699773939
- EOC: 871869977393900
- Titlu produs: LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 5 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 4,6 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36 °
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Intensitate de vârf nominală: 650 cd
- Putere nominală: 5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.165

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com