

PHILIPS

Reflektor punktowy

LED

5–35 W

GU5.3

Chłodna biel



8718699773953



Trwałe oświetlenie akcentowe LED o skupionym strumieniu światła

Reflektory punktowe LED firmy Philips zapewniają jasny, skupiony strumień świetlny, długi okres eksploatacji i znaczną oszczędność energii.

Wysokiej jakości światło

- Chłodne białe światło

Zalety

Chłodne białe światło



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 4000 K, co pozwala stworzyć wyjątkowo chłodne i energetyzujące światło.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ punktowy kierunkowy
- Gniazdo: GU5.3
- Technologia: LED

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 4,6 cm
- Waga: 0,042 kg
- Szerokość: 5,1 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Kategoria barwy światła: Chłodna biel
- Nominalny strumień świetlny: 390 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie
- Kod barwy: 840 | CCT of 4000K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 575 mA
- Wydajność: 78 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699773953
- EAN: 871869977395300
- Tytuł produktu: LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.6
- Zasilanie: 12V AC electronic V
- Moc: 5 W
- Odpowiednik w watach: 35 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 4,6 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 390 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 650 cd
- Moc znamionowa: 5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699773953
- Waga netto: 0,048 kg
- Waga brutto: 0,067 kg
- Wysokość: 12,700 cm
- Długość: 5,300 cm
- Szerokość: 6,300 cm
- Numer seryjny (12NC): 929001344555



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.95

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com