PHILIPS

Spot (Putere reglabilă)

LED

7 W – 50 W

GU5.3

Lumină caldă

Reglare a intensităţii luminoase




8718699774035

A ↑ G F




# Lumina potrivită creează momentul

Lămpile cu LED WarmGlow de la Philips oferă o experienţă nouă pentru LED-urile cu intensitate reglabilă, permiţând reducerea nivelurilor de lumină la tonurile calde ale lămpilor tradiţionale. Puteţi schimba ambianţa de la iluminatul funcţional la o atmosferă caldă și primitoare.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

# Repere

**Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente**

Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Ideal pentru iluminatul locuinţei.

# Specificații

### Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direcţional
- Soclu: GU5.3
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

### Dimensiunile becului
- Înălţime: 4,6 cm
- Lăţime: 5,1 cm

### Design și finisaj
- Material: sticlă

### Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

### Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 621 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 822-827 | tunable warm white

### Diverse
- EyeComfort: Da

### Alte caracteristici
- Eficacitate: 88 lm/W

### Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Titlu produs: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

### Consum de energie
- Factor de putere: 0.85
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 7 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

### Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 4,55 cm

### Valori nominale
- Intensitate de vârf nominală: 1000 cd

### Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391904

### Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699774035
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002058955

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.300

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**