

PHILIPS

Spot

LED

2,3 W – 20 W

GU4

Alb cald



8718699774059



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Repere

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătărie, pentru iluminatul insulelor de

bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Concepute pentru confortul ochilor dvs.



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pălpâire. Acum vă puteți ilumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direcțional
- Soclu: GU4
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 4 cm
- Lățime: 3,6 cm

Design și finisaj

- Material: sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 184 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 80 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Titlu produs: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 2,3 W
- Putere echivalentă: 20 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 3,95 cm

Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 400 cd

Specificații tehnice

- Frecvență: 50 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391909

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699774059
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 3,6 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002066455



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.227

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com