

PHILIPS

Capsulă

LED

4,8 W – 60 W

G9

Alb cald



8718699774073



Lumină albă caldă cu o calitate excelentă

Spoturile LEDspots de la Philips sunt perfecte pentru necesitățile de iluminat de bază: acestea oferă o lumină caldă, asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen, și asigură performanțele pe care le așteptați de la tehnologia LED.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale capsulelor cu halogen

Alege o soluție de durată

- Tuburi cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Înlocuiește capsulele cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această capsulă cu LED oferă un iluminat contemporan. Este înlocuitorul perfect și durabil al capsulelor cu halogen tradiționale.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a tuburilor luminoase și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G9
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 6 cm
- Lățime: 1,9 cm

Design și finisaj

- Material: plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 570 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nu

Alte caracteristici

- Eficacitate: 118 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Titlu produs: LED 60W G9 WW ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,8 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 6 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 397599

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699774073
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,02 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002055103



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.203

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com