PHILIPS

Spot (Putere reglabilă)

LED

6,2 W – 80 W

GU10

Lumină caldă

Reglare a intensităţii luminoase



8718699774097

A ↑ G F



Lumina potrivită creează momentul

Lămpile cu LED WarmGlow de la Philips oferă o experienţă nouă pentru LED-urile cu intensitate reglabilă, permiţând reducerea nivelurilor de lumină la tonurile calde ale lămpilor tradiţionale. Puteţi schimba ambianţa de la iluminatul funcţional la o atmosferă caldă și primitoare.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Lumină dincolo de iluminare

- Intensitate luminoasă reglabilă

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente
Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Ideal pentru iluminatul locuinţei.

Intensitate luminoasă reglabilă
Acest bec poate fi utilizat cu majoritatea variatoarelor pentru a crea ambianţa dorită, cu reglare lină până la 10 % din nivelul maxim de lumină. Te rugăm să verifici tabelul de compatibilitate a variatoarelor pentru a te asigura că un anumit variator poate fi utilizat cu acest bec.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcţional
- Soclu: GU10
- Tip de sticlă: Transparent
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului
- Înălţime: 5,6 cm
- Lăţime: 5 cm

Design și finisaj
- Material: sticlă

Rezistenţă
- Durată de viaţă nominală: 25.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 575 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Eficacitate: 92 lm/W

Informaţii ambalaj
- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Titlu produs: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Consum de energie
- Factor de putere: 0.88
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 6,2 W
- Putere echivalentă: 80 W
- Etichetă de eficienţă energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului
- Lungime: 5,6 cm

Valori nominale
- Intensitate de vârf nominală: 950 cd

Specificaţii tehnice
- Frecvenţă: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 387456

Bec
- Consistenţa culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699774097
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălţime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lăţime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002065903

8718699774097

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.300

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com