PHILIPS

Foco

LED

4,6 W - 50 W

GU10

Blanco cálido

8718699774134

A ↑ G F

Disfruta de una luz LED blanca cálida

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz de alta calidad
- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Ideal para una iluminación de acento

Destacados

Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

Sustituye a los focos halógenos

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

Ideal para una iluminación de acento

Este foco LED, que proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso habitual (36 grados), es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Se puede utilizar en luces empotradas y luminarias de luz de carril y resulta ideal para cocinas, iluminación de islas de cocina, salas de estar y comedores.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 5,4 cm
- Anchura: 5 cm

Diseño y acabado
- Material: Vidrio

Duración
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 355 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Eficiencia: 77 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8718699774134
- EOC: 871869977413400
- Título del producto: LEDClassic 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,6 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 5,4 cm

Valores nominales
- Intensidad nominal máxima: 700 cd

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 387358

La bombilla
- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8718699774134
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929001215255

Fecha de emisión: 2024-02-02
Versión: 0.368

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com