

# PHILIPS

Spot

LED

4,6 W – 50 W

GU10

Alb cald



8718699774134



## Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

# Repere

## Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tehnologie: LED

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Greutate: 0,05 kg
- Lățime: 5 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36°
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 355 lm
- Timp de pornire: 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 39 mA
- Eficacitate: 77 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699774134
- EOC: 871869977413400
- Titlu produs: LEDClassic 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,6 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficiență energetică: A+

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

## Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36°
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 355 lm
- Intensitate de vârf nominală: 700 cd
- Putere nominală: 4.6 W

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50 bis 60

8718699774134

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699774134
- Greutate netă: 0,048 kg
- Greutate brută: 0,067 kg

- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 5,300 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929001215255



Data apariției: 2020-10-12  
Versiune: 0.84

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)