

# PHILIPS

Spot

LED

3,5 W – 35 W

GU10

Alb rece



8718699774172



## Ceea ce este în interior face diferența

Cu forma sa frumoasă și dimensiunile familiare, acest spot cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru spoturile cu halogen tradiționale.

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă, rece

# Repere

## Lumină albă, rece



Acest bec are o temperatură de culoare de 4000 K, oferind o lumină rece, proaspătă și clară.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Tehnologie: LED

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Greutate: 0,05 kg
- Lățime: 5 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36°
- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Categorie culoare lumină: Alb rece
- Flux luminos nominal: 275 lm
- Timp de pornire: 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 32 mA
- Eficacitate: 78 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Titlu produs: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,5 W
- Putere echivalentă: 35 W
- Etichetă de eficiență energetică: A++

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

## Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 36°
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 275 lm
- Intensitate de vârf nominală: 590 cd
- Putere nominală: 3.5 W

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50 bis 60

8718699774172

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699774172
- Greutate netă: 0,048 kg
- Greutate brută: 0,067 kg
- Înălțime: 12,700 cm
- Lungime: 5,300 cm
- Lățime: 6,300 cm
- Număr material (12NC): 929001218055



Data apariției: 2020-10-16  
Versiune: 0.51

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)