

PHILIPS

Pære (dæmpbar)

LED

5,5 W - 25 W

E27

Flame

Dæmpning



8718699774837



En pære i særklasse

Denne Philips LED vintage standard pære udsender smukke, varme lyseffekter og har ualmindelig lang levetid. Pæren er smuk, uanset om den er tændt eller ej.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Belysning er mere end bare oplysning

- Dæmpes til et varmt skær

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Flot, både tændt og slukket

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt

for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Dæmpes til et varmt skær

Med denne dæmpbare pære kan du dæmpe lyset fra et 2.200 K varmt lys til et 2.700 K lys. Lyset bliver varmere, jo mere du dæmper det.

Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

Specifikationer

Egenskaber

- Dæmpbar: Ja
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Teknologi: LED
- Glastype: Gennemsigtig rav

Mål for pære

- Højde: 10,4 cm
- Vægt: 0,035 kg
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 20.000

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2000 K
- Lysfarvekategori: Flame
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Starttid: <0,5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 820 | CCT of 2000K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 35 mA
- Effektivitet: 45 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699774837
- EOC: 871869977483700
- Produktets titel: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 5,5 W
- Svarende til wattforbrug: 25 W
- Energimærke (EEL): A

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,4 cm

Nominelle værdier

- Normeret levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Nominel effekt: 5.5 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774837
- Nettovægt: 0,030 kg
- Bruttovægt: 0,054 kg
- Højde: 14,600 cm
- Længde: 6,500 cm
- Bredde: 6,300 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002223855



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.180

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com