

PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

5,5 W - 25 W

E27

Llama

Regulación



8718699774899



Una bombilla sin igual

Las velas de llama LED de Philips proporcionan un efecto de luz atractivo y cálido, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Atractiva tanto encendida como apagada, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable con brillo cálido

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto

de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Regulable con brillo cálido

Con esta bombilla regulable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 K hasta una luz de 2700 K. Cuanto más se atenúa la luz, más cálida es.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estilo y nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Ámbar transparente

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 14,1 cm
- Peso: 0,04 kg
- Anchura: 3,2 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2000 K
- Categoría de color de luz: Llama
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 820 | CCT of 2000K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 35 mA
- Eficiencia: 45 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699774899
- EOC: 871869977489900
- Título del producto: LED classic 25W T32 E27 GOLD SP D SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5,5 W
- Potencia equivalente: 25 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 14,1 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Potencia nominal: 5.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699774899
- Peso neto: 0,040 kg
- Peso bruto: 0,062 kg
- Altura: 17,700 cm
- Longitud: 4,600 cm
- Anchura: 7,500 cm
- Número de material (12NC):
929002224155



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.190

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com