PHILIPS

Lamp (dimbaar)


LED

5,5 W–25 W

E27

Flame

Dimmen



8718699774899



Een unieke lamp

LED-kaarsen van Philips geven een schitterend, warm lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp pas perfect in kroonluchters met een kleine fitting (E14). Of de lampen nu aan of uit zijn, het geheel ziet er prachtig uit.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Light beyond illumination
- Dimt naar een warme gloed

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit
- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijl en nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

Specificaties

Kenmerken
- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Transparant Amber

Lampafmeting
- Hoogte: 14,1 cm
- Gewicht: 0,04 kg
- Breedte: 3,2 cm

Duurzaamheid
- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2000 K
- Lichtkleurcategorie: Flame
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 820 | CCT of 2000K

Diversen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen
- Lampstroom: 35 mA
- Rendement: 45 lm/W

Verpakkingsinformatie
- EAN: 8718699774899
- EOC: 871869977489900
- Producttitel: LED classic 25W T32 E27 GOLD SP D SRT4

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 5,5 W
- Vermogensequivalent: 25 W

Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 14,1 cm

Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Nominaal vermogen: 5.5 W

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774899
- Nettogewicht: 0,040 kg
- Brutogewicht: 0,062 kg
- Hoogte: 17,700 cm
- Lengte: 4,600 cm
- Breedte: 7,500 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002224155

Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.190

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.