PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

3,5 W - 15 W

E27

Llama

Regulación



8718699774912

Una bombilla sin igual

Las velas de llama LED de Philips proporcionan un efecto de luz atractivo y cálido, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Atractiva tanto encendida como apagada, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

Luz de alta calidad
- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Perfecta para luminarias decorativas

Luz más allá del concepto de iluminación
- Regulable con brillo cálido

Destacados

LED suaves que no dañan la vista

Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para luminaria decorativa

Iluminación contemporánea en lustres LED Philips destinados a utilizarse en luminarias decorativas tales como candelabros, ventiladores de techo, regletas y lámparas de poste.

Regulable con brillo cálido

Con esta bombilla regulable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 K hasta una luz de 2700 K. Cuanto más se atenúa la luz, más cálida es.

Especificaciones

Características
- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Ámbar transparente

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 8 cm
- Peso: 0,024 kg
- Anchura: 4,5 cm

Duración
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz
- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2000 K
- Categoría de color de luz: Llama
- Flujo lumínico nominal: 136 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 820 | CCT of 2000K

Varios
- Comodidad para la vista: Sí

Otras características
- Corriente de la bombilla: 22 mA
- Eficiencia: 38 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8718699774912
- EOC: 871869977491200
- Título del producto: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3,5 W
- Potencia equivalente: 15 W

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 8 cm

Valores nominales
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 136 lm
- Potencia nominal: 3.5 W

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60 Hz

Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.189

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com