PHILIPS

Lamp (dimbaar)


Led

3,5 W-15 W

E27

Flame

Dimmen



8718699774912



Een unieke lamp

LED-kaarsen van Philips geven een schitterend, warm lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp pas perfect in kroonluchters met een kleine fitting (E14). Of de lampen nu aan of uit zijn, het geheel ziet er prachtig uit.

Hoogwaardig licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Creëer het juiste licht voor uw woning
- Perfect voor decoratieve armaturen

Light beyond illumination
- Dimt naar een warme gloed

Kenmerken

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Perfect voor decoratieve armaturen



Tijdloze verlichting in Philips LED-kogellampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Dimt naar een warme gloed

Met deze dimbare lamp kunt u dimmen van een warm licht van 2200 K naar licht van 2700 K. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Ja
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Transparant Amber

Lampafmeting

- Hoogte: 8 cm
- Gewicht: 0,024 kg
- Breedte: 4,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2000 K
- Lichtkleurcategorie: Flamelamp
- Nominale lichtstroom: 136 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 820 | CCT of 2000K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 22 mA
- Rendement: 38 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774912
- EOC: 871869977491200
- Producttitel: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

Opgenomen vermogen
- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3,5 W
- Vermogensequivalent: 15 W

Afmetingen en gewicht van product
- Lengte: 8 cm

Nominale waarden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 136 lm
- Nominaal vermogen: 3.5 W

Technische specificaties
- Frequentie: 50-60 Hz

Lampkenmerken
- EAN/UPC - product: 8718699774912
- Hoogte: 8 cm
- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lampstroom: 22 mA
- Nettogewicht: 0,018 kg
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Beoogd gebruik: Binnen
- Gewicht: 0,024 kg
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Brutogewicht: 0,037 kg
- EAN: 8718699774912
- Nominale lichtstroom: 136 lm
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Breedte: 4,5 cm
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Hoogte: 12,700 cm
- EOC: 871869977491200
- Fitting: E27
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Kleurtemperatuur: 2000 K
- EyeComfort: Ja
- Lengte: 5,300 cm
- Producttitel: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4
- Arbeidsfactor: 0.7
- Nominaal vermogen: 3.5 W
- Technologie: LED
- Lichtkleurcategorie: Flamelamp
- Breedte: 6,300 cm
- Spanning: 220-240 V
- Type glas: Transparant Amber
- Nominale lichtstroom: 136 lm
- Materiaalnummer (12NC): 929002224255
- Vermogen: 3,5 W
- Lengte: 8 cm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Vermogensequivalent: 15 W
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 820 | CCT of 2000K
- Frequentie: 50-60 Hz

Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.247

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.